



BRC 45/45 C

Urządzenie do pielęgnacyjnego czyszczenia zachowawczego metodą kapsułkowania oraz czyszczenia zasadniczego metodą ekstrakcji.

1 Dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe

- Dwie szczotki walcowe zapewniają doskonałe efekty czyszczenia.
- Głęboko czyści runo wykładziny

2 Kierunek pracy - przód i tył

- Wybór kierunku pracy w zależności od wykładziny.
- Przekładany uchwyt w zależności od kierunku pracy.


BRC 45/45 C
Dane techniczne

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 1.008-056.0 | |
| | 4039784497986 | |
| Wydajność czyszczenia (dogłębne / kapsułkowanie) | m ² /h | 350 / 1000 |
| Wydatek powietrza | l/s | 45 |
| Podciśnienie | mbar / kPa | 300 / 30 |
| Ciśnienie spryskiwania (czyszczenie zachowawcze) | bar | 3,5 |
| Ciśnienie spryskiwania (dogłębne czyszczenie) | bar | 7 |
| Szerokość robocza szczotek | mm | 410 |
| Szerokość robocza / odsysania | mm | 450 |
| Zbiornik wody czystej / brudnej | l | 45 / 38 |
| Moc turbiny | W | 1100 |
| Moc silnika szczotki | W | 600 |
| Ciężar | kg | 48 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 770 × 545 × 1250 |

Wyposażenie standardowe

| | | |
|--------------------------|------|---|
| Metoda kapsułkowania | | ■ |
| Ilość szczotek walcowych | szt. | 2 |

AKCESORIA DLA BRC 45/45 C

1.008-056.0

KÄRCHER



1



2

| | | Numer katalogowy | Twardość / Typ szczotki | Długość | Kolor | Ilość | Cena | Opis | |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------------|---------|-------|--------|------|------|-------------------------------------|
| Szczotki walcowe do BR | | | | | | | | | |
| Szczotka czarna, 450 mm | 1 | 8.621-605.0 | | 450 mm | | 1 szt. | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Szczotka normalny 16" | 2 | 8.629-552.0 | | 450 mm | | 1 szt. | | | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA BRC 45/45 C

1.008-056.0

KÄRCHER



| | | Numer katalogowy | Ilość | Średnica znamionowa | Długość | Cena | Opis | |
|--|---|------------------|--------|---------------------|---------|------|------|-------------------------------------|
| Pozostałe akcesoria | | | | | | | | |
| Adapter ssawki ręcznej | 1 | 8.631-030.0 | 1 szt. | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dysze podłogowe | | | | | | | | |
| Dysza podłogowa, ID 38 (wysokie ciśnienie) | 2 | 4.130-061.0 | 1 szt. | ID 38 | 330 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Dysze ręczne | | | | | | | | |
| Dysza ręczna, ID 32 | 3 | 4.130-163.0 | 1 szt. | ID 38 | 110 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Wężę spryskująco-odsysające | | | | | | | | |
| Wąż do ekstrakcji, 4 m, ID 38 | 4 | 4.440-644.0 | 1 szt. | ID 38 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.